



Veiligheidshelm EuroGuard, Kleur: BLUE



Bestelgegevens

Bestelnummer	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Artikelklasse	09K

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met **verhoogde stijfheid aan de zijkanten** dankzij dubbelwandig binnenprofiel. Zeer geschikt voor buitentoepassingen en lage **temperaturen tot -20 °C**. De **voorkant** biedt een bedrukbaar vlak van 5 x 5 cm. Met **regelbare zijventilatie**.

- **6-punts band, hoogteverstelbaar**
- **30 mm Euro-slot-opname**
- **Zweetband van ecoleer**
- **Rechte vorm met regengoot**
- **Met draaisluiting**

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756.

Materiaal helmschaal: HDPE

Verstelbare breedte: Draaisluiting

Maat: 53 - 61 cm

Gewicht: 340 g

Technische beschrijving

Verstelbare wijdte	Draaisluiting
Kleur	BLUE
Gewicht	340 g
Koudebestendigheid	Tot -20 °C
Maat	53 - 61 cm
Materiaal helmschaal	HDPE
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Oorkappen Type HELMET	097795 HELMET
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1