

Garant**Diamantslijpstiften galvanisch D126, D, Kop-Ø: 1,6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552500 1,6
GTIN	4045197724458
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen halffabricaat delen met **diamantbezetting**. Zeer hoge slijpcapaciteit en standtijd door **galvanische nikkelverbinding**.

Toepassing:

Handmatig gebruik, op industriële robots of machines voor inwendig rondslijpen en CNC-slijpmachines voor het **fijnslijpen** van boringen, radiussen, contouren en voor **afbramen en afschuinen**.

Voor **hardmetaal, technische keramiek, grijs en nodulair gietijzer, glas, CFK/GFK**.

Aanbevolen omtreksnelheden: diamant droog 8-18 m/s, diamant nat 15-25 m/s.

Opmerking:

Diamant-wetstenen vindt u vanaf nr. 559000; diamantvijlen vanaf nr. 529150.

Technische beschrijving

Totale lengte	40 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Kop-Ø	1,6 mm

Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	4 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Producttype	Slijpstift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt	15-20 m/s	
Kunststof, GFK	geschikt	15-20 m/s	
Steen	geschikt	15-20 m/s	
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		