

**Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 85-21****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083345 85-21
GTIN	8029822080054
Artikelklasse	08G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

**Toepassing:**

Zeer sterk, snel hardend, ideaal voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen, maakt grotere fabricagetoleranties mogelijk. Viscositeit 2600 – 3400 mPas.

**Opmerking:**

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	85-21
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Handvastheid na	2 - 5 min
Dynamische viscositeit	2600 - 3400 mPas

Inhoud	50 ml
geschikt voor materiaal	metaal
maximale spleetmaat	0,2 mm
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Kleur	groen
Chemische basis	anaerobic methacrylate
Minimaal losbreekmoment	30 Nm
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Voor draadafmeting inch	1/2 inch
Voor draadafmeting M tot	M36
Eigenschap	corrosiebestendig
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Opslagtemperatuur	20 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Vlampunt	100 °C
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

## Accessoires

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7063

083392 7063

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent  
7061

083391 7061