



Accuboorhamer, Type: M18CHX



Bestelgegevens

Bestelnummer	075530 M18CHX
GTIN	4002395160594
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**
- **FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.**
- **Draaistop voor lichte beitелwerkzaamheden.**
- **Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.**
- **Antivibratiesysteem AVS.**

18 V / 5,0 Ah Red Li-ion-accuboorhamer, met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, geoptimaliseerd voor boringen in beton en metselwerk. Redlink-Plus™-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk. Voor boringen in beton tot Ø 26 mm.

Voordeel:

Antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief FIXTEC SDS-Plus-adapter, snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, extra handvat met boordiepteaanslag, snellader, 2 x 18V accu, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Verpakking: Stroomkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Schacht: SDS Plus

Fabrikantnummer: M18CHX-502X

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 5 Ah

Accuspanning: 18 V

Toerentalbereik: 0 - 1400 min⁻¹

Maximale spiraalboor-Ø in staal: 13 mm

Technische beschrijving

Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Maximaal aantal slagen	4900 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	26 mm
Maximale vibratie volgens EN	8,9 m/s ²
Accuspanning	18 V
Slagenergie	2,5 J
Fabrikantnummer	M18CHX-502X
Gewicht	3,5 kg
Accucapaciteit	5 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Toerentalbereik	0 - 1400 min ⁻¹
Schacht	SDS Plus
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Universele HM-borensset lang Boor-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Universele HM-boren Boor-Ø 5 mm	787000 5
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 10 mm	787060 10
Universele HM-boren Boor-Ø 8 mm	787000 8
Universele HM-boren Boor-Ø 4 mm	787000 4
Universele HM-boren Boor-Ø 10 mm	787000 10
Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 12 mm	787060 12
Universele HM-borensset Boor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universele HM-boren Boor-Ø 12 mm	787000 12
Universele HM-boren Boor-Ø 6 mm	787000 6
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 6 mm	787060 6
Universele HM-boren Boor-Ø 3 mm	787000 3
Universele HM-borensset Aantal boren 7	787010 7
Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 8 mm	787060 8
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-ion-systeem M18B5 Chemicaliënbestendig Accutype, accuspanning MB18 V	073816 MB18