

Plaatstalen montagekoffer, Type: 690



Bestelgegevens

Bestelnummer	693470 690
GTIN	2050001777683
Artikelklasse	66K

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, 1 mm dik, met ingeperste versterkingsribben. 2 draaggrepen en dekselaanslag. Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.).

Kleur:

RAL 7001, zilvergrijs, **poedercoating**.

Buitenmaat lengte: 690 mm

Buitenmaat breedte: 360 mm

Buitenmaat hoogte: 310 mm

Lengte inzetdeel: 660 mm

Breedte inzetdeel: 170 mm

Hoogte inzetdeel: 50 mm

Technische beschrijving

Lengte inzetdeel	660 mm
Buitenmaat breedte	360 mm
Buitenmaat lengte	690 mm
Gewicht	16 kg
Breedte inzetdeel	170 mm

Buitenmaat hoogte	310 mm
Hoogte inzetdeel	50 mm
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085855 40
Precisie-cilinderslot met hoge beugelgelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085876 40
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085882 40
Set cilindersloten4-delig per set gelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085865 40
Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085850 50
Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085885 40
Cijferslot Behuizing-Ø 50 mm	085831 50
Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085830 40
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085880 50
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085890 50
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085866 40
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
Precisie-cilinderslotgelijksluitend Behuizing-Ø 50 mm	085870 50
Cijferslot met hoge beugel Behuizing-Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN hangslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085868 50
Cilinderslot, standaardkwaliteitverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085860 50