


## Stalen gereedschapskist Robust, Type: 5/430



### Bestelgegevens

Bestelnummer	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Artikelklasse	66K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.

**Bijzonder solide uitvoering**, gedeeltelijk van **0,9 mm dik plaatstaal**.

#### Kleur:

Kist aan alle zijden voorzien van blauwe poedercoating.

### Technische beschrijving

Buitenmaat breedte	200 mm
Buitenmaat hoogte	200 mm
Gewicht	5,3 kg
Uitvoering	5-delig
Buitenmaat lengte	430 mm
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

### Accessoires

Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085885 40
Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085855 40
Cilinderslot, standaardkwaliteitverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085860 50
Precisie-cilinderslot met hoge beugelgelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085876 40
Precisie-cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085875 40
ALUTITAN hangslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085868 50
Precisie-cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085850 50
Precisie-cilinderslotgelijksluitend Behuizing-Ø 50 mm	085870 50
Cijferslot Behuizing-Ø 50 mm	085831 50
Set cilindersloten4-delig per set gelijksluitend Behuizing-Ø 40 mm	085865 40
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085866 40
Cijferslot met hoge beugel Behuizing-Ø 50 mm	085832 50
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085890 50
Cijferslot Behuizing-Ø 40 mm	085830 40
Cilinderslot met hoge beugelverschillend sluitend Behuizing-Ø 40 mm	085882 40
Cilinderslotverschillend sluitend Behuizing-Ø 50 mm	085880 50