



Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 29-delig, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	634120 S
GTIN	4013288173928
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Voor Phillips- en Pozidriv-schroeven met schroefdraad M2 – M6 en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3,5 – M8.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Met omschakelbare ratel nr. 635295.

Levering:

Doppen 6-kant: 9 St.

Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8

Bits voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv-bits: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25

Bits voor Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 200 mm

Verlengstuk Wobble: 1 st. 76 mm

Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. 3/8 inch vierkant - 1/4 inch zeskant bitopname

Ratel (gr. P): 1 St. nr. 635290 met doorsteekvierkant
 Ratel (gr. S): 1 st. nr. 635295 met omschakelbare ratel
 Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

Technische beschrijving

Aantal delen	29
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Fabrikantnummer	8100 SB 8
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte	262 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX27	675340 TX27
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
	675320 1/25

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm

675240 6

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm

675240 5

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm

675240 3

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15

675340 TX15

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm

675240 4

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm

675240 8

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm

675310 3/25

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm

675320 2/25

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30

675340 TX30

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX40

675340 TX40

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm

675310 2/25

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20

675340 TX20

Precisieratel 'Zyklop Metal' omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper

635295