



## Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 29-delig, Type: P



### Bestelgegevens

Bestelnummer	634120 P
GTIN	4013288173867
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 – M12 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M10.

Voor Phillips- en Pozidriv-schroeven met schroefdraad M2 – M6 en voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M3,5 – M8.

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

#### Inhoud:

Met doorsteekvierkant nr. 635290.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 9 St.

Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 5 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6; 8

Bits voor Phillips: 3 st. nr. 675310 maat 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv-bits: 2 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25

Bits voor Torx®: 6 st. nr. 675340 maat TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Verlengstuk met sneldraaihuls: 1 st. 200 mm

Verlengstuk Wobble: 1 st. 76 mm

Verbindingsstuk met snelwisselhouder: 1 St. 3/8 inch vierkant - 1/4 inch zeskant bitopname

Ratel (gr. P): 1 St. nr. 635290 met doorsteekvierkant

Ratel (gr. S): 1 st. nr. 635295 met omschakelbare ratel

Opgeborgen in: Stoffen vouwtas met klittenbandsluiting

## Technische beschrijving

Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Aantal delen	29
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-8 mm
Fabrikantnummer	8100 SB 7
Verpakking	Stoffen vouwtas, klittenbandsluiting
Lengte	262 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6

Precisieratel 'Zyklop Metal' doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper	635290
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675340 TX20
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675340 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675240 8
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX40	675340 TX40
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX27	675340 TX27
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30	675340 TX30
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675310 3/25