

Garant EASYFIX

**GARANT easyFix basisplaat kunststof, Type: 2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 963138 2      |
| GTIN          | 4045197725264 |
| Artikelklasse | 91F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Beletteringsclip met geïntegreerde kabelgeleiding. Beletteringsoppervlak: 63,5 × 27,5 mm. Per beletteringsclip 2 kabelgeleidingen voor het goed aanbrengen van kabels aan geperforeerde wanden. Maximale kabel-Ø 8 mm.

Met de hand geschreven opschrift mogelijk met edding of marker. Beletteringsoppervlak geschikt voor de volgende etiketten:

Etiketformaten: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;

GARANT-etiketten: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);

DYMO-band hoogte 9 mm (max. 3 streken boven elkaar).

**T.b.v.:**

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

**Levering:**

Set van 10 stuks.

**Technische beschrijving**

|        |       |
|--------|-------|
| Type   | 2     |
| Diepte | 11 mm |

|             |            |
|-------------|------------|
| Breedte     | 66 mm      |
| Hoogte      | 67 mm      |
| Producttype | GRONDPLAAT |