

JEPSON POWER**HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 230×25,4 mm, voor RVS, Aantal tanden: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078239 48
GTIN	4260052463291
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 × naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

Opmerking:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tanden	48
Aantal tanden optimaal voor	Universeel
Snedebreedte B	2 mm
Geschikt voor	078234 gr. 8230
geschikt voor materiaal	voor RVS

Producttype

Cirkelzaagblad