

**Led-acculamp 0-variant zonder accu, 12 V, Type: M12TLED****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Artikelklasse	07A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte. Handlampen met verstelbare led-lichtkop.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**T.b.v.:**

Milwaukee 12 V accu's MB12.

**Levering:**

**acculamp zonder accu en zonder lader.**

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	M12TLED-0
Accuspanning	12 V
IP-klasse	IP 54
Aantal inbegrepen accu's	0

Accutype	Lithium-ion
Lichtstroom	120 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Zwenkbereik	0 - 90 graden
Productnaamattribuut	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Werklamp

---

## Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC