


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush type A Ø 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	573565 80
GTIN	480112760694
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Met schuin geplaatste borstelharen (type A) voor een **krachtige toepassing.**

Toepassing:

Let op de draairichting.

Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

Borings-Ø 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Borstel-Ø D ₁	150 mm

Kleur	geel
Borstelbreedte	12 mm
Maximaal toerental	6000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	BB-ZB
Fabrikantnummer	BB-ZB
Producttype	Ronde borstel

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2
Uitbreidingsadapters, 4-delige set	573580
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1