

Garant**Open magazijnbakken, set, antraciet, Type: AC1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	963308 AC1
GTIN	4045197725394
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

open magazijnbakken met ergonomische handgreep (hoog draagcomfort). Met transparante plaat te veranderen in magazijnbak. Binnenzijden glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6×54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken zijn stapelbaar.

Voordeel:**De voordelen van GARANT open magazijnbakken:**

- **Stevig en stabiel door slagvast polypropyleen.**
- **Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden.**
- **Eenvoudig stapelbaar dankzij rasterpunten.**
- **Voelen prettig aan en zijn gemakkelijk te reinigen dankzij hoogwaardige oppervlakken en gladde binnenzijden.**
- **Uitgebreide toepassingsmogelijkheden.**

T.b.v.:

bakkenrails nr. 916535, Multifix 923205, 962950, voor gereedschapspanelen nr. 957060 gr. S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 954600 - 954670 en nr. 954701 tot 954722. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 963137 kleine open magazijnbakken nr. 963301 gr. AA1 en AB1 aan geperforeerde wanden afzonderlijk worden opgehangen.

Opmerking:

Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn Easyfix universele bakhouders nr. 955810 gr. 100 nodig. Geschikt voor maten AA1, AB1 en AC1.

Voor direct ophangen aan Multifix-rails zijn alleen de maten AA1, AB1 en AC1 geschikt.

Technische beschrijving

Breedte	130 mm
stapelbaar	ja
Opschriftmogelijkheid	door labelstrip
Hoogte	165 mm
Materiaal	Polypropyleen
Inhoud per doos	24
Diepte	298 mm
Type	AC1
Vergrendeling in lades	nee
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler	ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde	ja
Kleur	antraciet
voorbereid voor kijkvenster	ja
Productnaamattribuut	antraciet
Kleur	antraciet
Producttype	Open magazijnbak

Accessoires

Open magazijnbak Type AC1	963301 AC1
---------------------------	------------