



Zwenktaster Rubytast tastarmlengte 12,5 mm met robijnkogel, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,4/29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

met 1/100-aflezing.

Met robijnkogel.

TESA – Robijnengelagerd meetwerk. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. **Swiss Made.**

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,15 N
Meetbereik in elke richting	0,4 mm
Behuizing-Ø	29 mm
Aflezing	0,01 mm
Zwenkbereik	2×120 graden
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	11,8 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 11,8 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436315 2R
Vierkanthouder voor minitaster	436510
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
HM-taster, tastarmlengte 11,8 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436315 2
Centreerhouder Type	436512
HM-taster, tastarmlengte 11,8 mm Meetkogel-Ø 1 mm	436315 1

