



Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 36,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,25/29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

TESA – Robijn gelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. **Swiss Made.**

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10 μm , totale afwijkingsmarge 13 μm , meetwaarde-omkeerbereik 3 μm .

Technische beschrijving

Behuizing- \emptyset	29 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	13 μm
Aflezing	0,01 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 μm
Meetkracht	0,06 N
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 μm
Zwenkbereik	2 \times 120 graden
Opspannschacht- \emptyset h6	8 mm
Lengte tastarm	36,53 mm
Meetkogel- \emptyset	2 mm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm Meetkogel- \emptyset 1 mm	436317 1
HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm Meetkogel- \emptyset 2R mm	436317 2R

HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436317 2
Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Centreerhouder Type	436512