

**Griptang PLUS met verstelbare onderbek, Totale lengte: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	708901 230
GTIN	3662424019821
Artikelklasse	73R

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudig en veilig te bedienen. Moeiteloos en snel openen met **lossingsschakelaar** aan onderste handgreep. Met groot spanbereik en grote spandiepte, 5-voudige snelle verstelling en bovendien fijninstelling. Onderbek diep uitgebogen voor het spannen van U- en hoekprofielen, pijpen, etc. Getande grijpbekken en zeer stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het veilig vastzetten van profielen, vlak materiaal en pijpen. Spandruk instelbaar tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	230 mm
Beklengte	40 mm
Spanwijdte hoekmateriaal	40 mm
Spanwijdte rond materiaal	80 mm
Producttype	Griptang