



## Zwenktaster Interapid met schuin geplaatste klok, Meetbereik per richting / behuizing-Ø: 0,8/39mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

#### 1/100-aflezing

Met 20° schuin staande klok.

**TESA** – Robijnlagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. **Swiss Made.**

#### Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

#### Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

#### Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

#### Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Meetwaarde-omkeerbereik $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Meetbereik in elke richting	0,8 mm
Meetkracht	0,12 N
Aflezing	0,01 mm
Totale afwijkingsmarge $f_{\text{tot}}$	23 $\mu\text{m}$
Behuizing- $\emptyset$	39 mm
Afwijkingsmarge $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Zwenkbereik	2 $\times$ 105 graden
Opspannschacht- $\emptyset$ h6	4 mm
Lengte tastarm	17,4 mm
Meetkogel- $\emptyset$	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Centreerhouder Type	436512
HM-taster, tastarmlengte 16,5 mm Meetkogel- $\emptyset$ 2 mm	436326 2
Vierkanthouder voor minitaster	436510