



Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 125-150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428830 125-150
GTIN	7630041117127
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA μ -meetsysteem**. Meetvlakken van hardmetaal (HV5–1300).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	100 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1600 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Maat a	26 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140