



## Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 6-8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428830 6-8
GTIN	7630041116953
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA  $\mu$ -meetsysteem**. Meetvlakken van gehard staal (HV30–770).

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

#### Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

### Technische beschrijving

Meetdiepte met maximale verlenging	379 mm
Maat a	2,5 mm
Meetbereik	6 - 8 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 1/100	428802 1/100
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032