



Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 11-14mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 428830 11-14 |
| GTIN | 7630041116984 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd **CAPA μ -meetsysteem**. Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5–2300).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|------------|
| Maat a | 3,5 mm |
| Meetbereik | 11 - 14 mm |
| Meetdiepte met maximale verlenging | 1593 mm |
| Standaardmeetdiepte | 72 mm |
| Maximale afwijking | 0,004 mm |
| Aflezing | 0,001 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| IP-klasse | IP 54 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Norm | DIN 863 |
| Aflezingsomschakelbaar | mm / inch |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Meettechniek | Digitaal |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |
| Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm | 022500 20 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/500 | 428802 2/500 |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 2/150 | 428802 2/150 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm | 484030 12 |