

CARTEC

**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M16**



**Bestelgegevens**

Bestelnummer	086486 M16
GTIN	8013429800054
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4** in alle richtingen.

**Opmerking:**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

Draagvermogen WLL SF 4:1: 1,12 t

Opnamebreedte aan bout A: 30 mm

Oogbreedte B: 13 mm

Maat C: 46 mm

Bout-Ø D: 38 mm

Maat E: 50 mm

**Technische beschrijving**

Maat E	50 mm
Maat C	46 mm
Oogbreedte B	13 mm
Opnamebreedte aan bout A	30 mm

## Gegevensblad

Bout-Ø D	38 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	1,12 t
Hoogte H	105 mm
Schroefdraad-Ø	M16×20
Producttype	Draibare oogbout