

CARTEC**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086486 M30
GTIN	8013429800177
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4** in alle richtingen.

Opmerking:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 4:1: 5,3 t

Opnamebreedte aan bout A: 45 mm

Oogbreedte B: 22 mm

Maat C: 65 mm

Bout-Ø D: 75 mm

Maat E: 80 mm

Technische beschrijving

Oogbreedte B	22 mm
Bout-Ø D	75 mm
Opnamebreedte aan bout A	45 mm
Maat E	80 mm

Maat C	65 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	5,3 t
Hoogte H	165 mm
Schroefdraad-Ø	M30×35
Producttype	Draibare oogbout