

CARTEC**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086486 M24
GTIN	8013429800139
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4** in alle richtingen.

Opmerking:**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

Draagvermogen WLL SF 4:1: 3,15 t

Opnamebreedte aan bout A: 40 mm

Oogbreedte B: 18 mm

Maat C: 70 mm

Bout-Ø D: 58 mm

Maat E: 68 mm

Technische beschrijving

Bout-Ø D	58 mm
Maat C	70 mm
Opnamebreedte aan bout A	40 mm
Oogbreedte B	18 mm

Maat E	68 mm
Hoogte H	153 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	3,15 t
Schroefdraad-Ø	M24×30
Producttype	Draibare oogbout