

CARTEC**Draaibare oogbout, Schroefdraad-Ø: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086486 M20
GTIN	8013429800092
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, **gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4** in alle richtingen.

Opmerking:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 4:1: 2 t

Opnamebreedte aan bout A: 34 mm

Oogbreedte B: 16 mm

Maat C: 57 mm

Bout-Ø D: 50 mm

Maat E: 61 mm

Technische beschrijving

Bout-Ø D	50 mm
Maat E	61 mm
Opnamebreedte aan bout A	34 mm
Oogbreedte B	16 mm

Maat C	57 mm
Hoogte H	131 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	2 t
Schroefdraad-Ø	M20×30
Producttype	Draaibare oogbout