


Garant**Geperforeerde zijplaten 2-delig, Type: 750****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920360 750
GTIN	4062406120795
Artikelklasse	91S

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Voor bevestiging aan de zijkant aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden aan de binnenzijde aan de dwarschoor vastgeschroefd. Set 2-delig.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301 – 920306.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Hoogte	146 mm
Gewicht	0,6 kg
Breedte	536 mm
Diepte	73 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Zijpaneel