

HOLEX**Aantrekbout Mazak, vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 40M7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Kopse kant vlakgedraaid.**

Afgedicht.

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- **Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).**
- **In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).**

Opmerking:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Technische beschrijving

Totale lengte L	41,25 mm
Geschikt voor conus	40
Boring-Ø	7 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm

L ₁	16,25 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kop-Ø D ₁	18,79 mm
Schroefdraad M	M16
Kraag-Ø D	21,8 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	CAT
Producttype	Aantrekbout