


Garant**Precisie-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 35-60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisie-tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. **Lichte**, stabiele uitvoering met **CFK-elementen**, waardoor een geringere **thermische uitzetting** en verhoogde **corrosiebescherming** wordt behaald. Handbescherming aan de gereedschapshouder vermindert bovendien temperatuurinvloeden. Nauwkeurige, lichtlopende overbrenging van de tasterweg via bochtensegment. Via vaste tasters met geharde stalen kogel instelbaar op verschillende \emptyset .

Uitvoering promotietekst:

- **Lichte, stabiele uitvoering met CFK-elementen.**
- **Geringere thermische uitzetting.**
- **Verhoogde corrosiebescherming.**

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \emptyset , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet in houten box (zonder meetklok).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.

Technische beschrijving

Meetdiepte	178 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	1 µm
Aantal meetschijven	3
Aantal tasters	6
Meetbereik	35 - 60 mm
Centreerschotel breedte	28 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60
KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60

Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklokschokbestendig Meetbereik / behuizing-Ø 1/58 mm	433090 1/58
Meetklokschokbestendig Meetbereik / behuizing-Ø 10/58 mm	432110 10/58
Stalen taster Type 16	434900 16
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90	439914 35-90