


**Garant****Precisie-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 50-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. **Lichte**, stabiele uitvoering met **CFK-elementen**, waardoor een geringere **thermische uitzetting** en verhoogde **corrosiebescherming** wordt behaald. Handbescherming aan de gereedschapshouder vermindert bovendien temperatuurinvloeden. Nauwkeurige, lichtlopende overbrenging van de tasterweg via bochtensegment. Via vaste tasters met geharde stalen kogel instelbaar op verschillende  $\emptyset$ .

**Uitvoering promotietekst:**

- **Lichte, stabiele uitvoering met CFK-elementen.**
- **Geringere thermische uitzetting.**
- **Verhoogde corrosiebescherming.**

**Toepassing:**

Voor het nauwkeurig meten van de  $\emptyset$ , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

**Levering:**

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet in houten box (zonder meetklok).

**Accessoires:**

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

**Opmerking:**

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.

## Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	1 µm
Meetdiepte	178 mm
Aantal tasters	11
Meetbereik	50 - 150 mm
Aantal meetschijven	3
Centreerschotel breedte	42,3 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 160 mm	023210 160
--	------------

## Accessoires

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90	439914 35-90
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 16	434900 16
Fijnmeetklokschokbestendig Meetbereik / behuizing-Ø 1/58 mm	433090 1/58
Meetklokschokbestendig Meetbereik / behuizing-Ø 10/58 mm	432110 10/58