



## Digitale beugelschroefmaat Met schuifspindel, gegevensuitgang, Meetbereik: 25-50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevroren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en gepolijst. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

#### Omschrijving:

- **Spindelspoed van 5 mm per omwenteling verkort de versteltijd.**
- **Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.**

#### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.

### Technische beschrijving

Maximale afwijking	2 µm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	B2
Spindel-Ø	6,5 mm
Spoed van de spindel	5 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetbereik	25 - 50 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing	0,00005 inch
Cijferhoogte LCD-weergave	10 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

## Accessoires

AansluitkabelBidirectioneel met gegevenstoets Type USB2	498941 USB2
AansluitkabelBidirectioneel met gegevenstoets Type D2	498941 D2

