

 Mahr

Digitale beugelschroefmaat Met schuifspindel, i-wi, Meetbereik: 25-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en gepolijst. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Omschrijving:

- **Spindelspoed van 5 mm per omwenteling verkort de versteltijd.**
- **Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Maximale afwijking	2 µm
Aflezing	0,00005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Cijferhoogte LCD-weergave	10 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	25 - 50 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
---	--------------