



Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltas, Kap 1, Lengte zonder arend: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	517419 250
GTIN	4062406122300
Artikelklasse	52A

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in **stevige nylon roltassen**. Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.

Kap 1 = halfzoet.

Met ergonomische 2-componenten kunststof handvatten.

Toepassing:

Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Levering:

5-Delige vijlenset met telkens een **blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl**.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	250 mm
Productnaamattribuut	Kap 1
Kap	1
Norm	DIN 7261

Aantal vijlen	5
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		