



Automatisch lasmasker optrel® crystal 2.0, Type: CRYSTAL



Bestelgegevens

Bestelnummer	097942 CRYSTAL
GTIN	7640127617120
Artikelklasse	09U

Omschrijving

Uitvoering:

De automatische lassershelm optrel® Crystal 2.0 maakt dankzij een nieuwe technologie een **lichte toestand van beschermingsniveau 2** mogelijk, waardoor vóór en na het lassen een uitstekend zicht op het werkstuk mogelijk is. De kleurwaarneming in de lichte toestand is buitengewoon realistisch en in de donkere toestand wordt een **contrastrijk en gedetailleerd** zicht op het lasbad mogelijk gemaakt.

Donkere beschermingsniveaus: 4 – 12.

- **Licht niveau: 2**
- **Met lithium 3 V batterij (levensduur 2.500 uur)**
- **Kleur: zilver**
- **Gezichtsveld lasfilter: 50×100 mm**

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG- en plasmalassen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.

Schakeltijd van licht naar donker: 0,1 ms

Schakeltijd van donker naar licht: 100 - 200 ms

Classificatie conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Technische beschrijving

Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Classificatie conform EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Schakeltijd van donker naar licht	100 - 200 ms
Producttype	Lasmasker