

**Garant****Slijpkap (CER), Korrel 150, Slijpkap-Ø, -lengte, vorm: 1626C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553038 1626C
GTIN	4062406122799
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoge agressiviteit en snelle afname door een **geoptimaliseerde korrelbinding**. **Keramische korrel (CER)** ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

**Toepassing:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De **slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

**Opmerking:**

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

**Technische beschrijving**

Vorm	C
Slijpkaplengte	26 mm
Aanbevolen toerental	12000 min <sup>-1</sup>

Slijpkap-Ø	16 mm
Korrelgrootte	150
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Slijpkap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		