

3M Roloc™**Grofreinigingsschijf (SiC), Ø 50,8 mm, Vliesuitvoering: XCRS****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 554056 XCRS |
| GTIN | 50638060215383 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving**Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. **Kantstabiël, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd.** Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

Toepassing:

voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 3M-aanduiding | XT-DR |
| Maximaal toerental | 18000 min ⁻¹ |
| Fijnheidsgraad | extra grof |
| Schijf-Ø | 50,8 mm |
| Hardheidsgraad | zeer hard |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 50,8 mm |
| Producttype | Grof reinigingsvlies |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |