

Garant GRIDLINE

**Uittrekbaar legbord 200 kg, 26×24G, Inbouwhoogte: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931186 75
GTIN	4062406122966
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.

**T.b.v.:**

Machinekast 30×28G.

**Levering:**

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige breedte in G	26
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige diepte in G	24
Gewicht	13,8 kg
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
met individuele ladeontgrendeling	nee

Inbouwhoogte	75 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Uittrekbaar legbord