

Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord 75 kg, 20×20G, Type: 75**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932035 75
GTIN	4062406122973
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord met **100% volledig uittrekbaar** 20×20G. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleuvscheidingsstrips.

T.b.v.:

Machinekast 24×28G.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Uittrekbaar legbord