

Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord 200 kg, 36×20G, Inbouwhoogte: 75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930766 75
GTIN	4062406123000
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte in G	20
Gewicht	13,85 kg
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Inbouwhoogte	75 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee

Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Producttype	Uittrekbaar legbord