

Garant**Slijpkap (Speciaal korund), Korrel 80, Slijpkap-Ø, -lengte, vorm: 0511G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553050 0511G
GTIN	4062406123024
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge agressiviteit en snelle afname door een **geoptimaliseerde korrelbinding**.

Speciaal korund (A) met toplaagbinding voor de universele toepassing in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De **slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Opmerking:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

Technische beschrijving

Slijpkaplengte	11 mm
Aanbevolen toerental	40000 min ⁻¹
Vorm	G

Slijpkap-Ø	5 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelgrootte	80
Productnaamattribuut	Korrel 80
Producttype	Slijpkap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		