

Garant**Slijpkaphouder, Kop-Ø, koplengte vorm: 1015A****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553100 1015A |
| GTIN | 4062406123871 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Ingekepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035 – 553328.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Kop-Ø | 10 mm |
| Maximaal toerental | 45000 min ⁻¹ |
| Schacht-Ø | 3 mm |
| Koplengte | 15 mm |
| Producttype | Slijpkaphouder |

