

Garant**Decoupeerzaagbladen, set, 25-delig, Omschrijving: T144D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

decoupeerzaagbladen met geslepen, scherpe tanden voor **nauwkeurig zagen in hout**. Opname enkelnokschacht. **Progressieve vertanding** combineert gemakkelijk inzagen en hoge werksnelheid.

Progressieve vertanding combineert gemakkelijk inzagen en hoge werksnelheid.

Levering:

25-delig

Technische beschrijving

Snedetype	Duiksnede
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Zaagbladmateriaal	HCS
Tandsteek	4 – 5,2 mm
Geschiktheid	_T144D
Bladlengte	100 mm
Aantal bladen	25
Plaatdikte (hout zacht)	5-50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Hout
Omschrijving	T144D
Productnaamattribuut	25-delig
Producttype	Schrobzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		