

Garant GRIDLINE

**Onderstel werkplek gevaarlijke stoffen, Breedte: 1500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	981120 1500
GTIN	4062406121075
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

GridLine Vario werkbank bestaande uit in hoogte verstelbare werkbankpoten, aflegbord en achterwand van plaatstaal en zijwanden met vierkante perforaties. Eterlux-werkblad 50 mm dik, slijtvast, resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen.

Diepte = 750 mm

**Kleur:**

Poten met de hand in hoogte verstelbaar, aflegbord en achterwand RAL 7035 lichtgrijs, zijwanden RAL 7016 antracietgrijs, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Hoogteverstelbereik	950 - 1100 mm
Breedte	1500 mm
Diepte	750 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	950-1100 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	Mechanisch

Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkplek voor gevaarlijke stoffen