

3M**Grofreinigingsschijf (SiC), XT-DC, Schijf-Ø: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555934 150
GTIN	68410001133739
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.

Kantstabiël, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd. Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

Toepassing:

radiale toepassing op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	4000 min ⁻¹
Schijf-Ø	150 mm
Boring-Ø	13 mm
Dikte	15 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Hardheidsgraad	zeer hard
Fijnheidsgraad	extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	XT-DC
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2
Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1	556380 1