


3M**Grofreinigingsschijf (SiC), CG-DC, Schijf-Ø: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555938 150
GTIN	53134375440955
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.

Grote afnamecapaciteit voor universele reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

radiale toepassing op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	4000 min ⁻¹
Boring-Ø	13 mm
Schijf-Ø	150 mm
Dikte	15 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC

Hardheidsgraad	hard
Fijnheidsgraad	extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	CG-DC
Producttype	Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1-2	556380 1-2
---	------------

Spandoorn Aantal op te spannen schijven 1

556380 1