

Garant
Precisie-kotterset Ø 86 – 302 mm, Aansluiting: HW63

Bestelgegevens

Bestelnummer	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Artikelklasse	29W

Omschrijving
Uitvoering:

Complete precisie-kotterset **voor Ø 86 – 302 mm**, met spindelkop nr. 237571, wisselplaathouder en toebehoren in koffer. **Uit te breiden** met wisselplaathouder nr. 237573 242-402 **tot Ø 402 mm**.

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.

Toepassing:

Voor wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..09T3..

Levering:

1 Spindelkop: 237571 HW63
 resp. 1 wisselplaathouder: Nr. 237573 86-138 voor Ø 86– 138
 Nr. 237573 136-220 voor Ø 136– 220
 Nr. 237573 188-302 voor Ø 188– 302
 resp. 1 ondersteuning: Nr. 237574 86 voor nr. 237573 86-138
 Nr. 237574 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402
 resp. 1 drukplaat: Nr. 237575 86 voor nr. 237573 86-138
 Nr. 237575 136 voor nr. 237573 136-220, 188-302 en 242-402
 1 Wisselplaat: Nr. 260058 CU7010 (of CC.. 09T3 gebruiken)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219805.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237697 en nr. 237698.

Technische beschrijving

Aansluiting	HW63
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

Drukplaatvoor Ø 136 - 402 mm Type 136 mm	237575 136
Ondersteuning Ø 86 - 138 mm Type 136 mm	237574 136
Drukplaatvoor Ø 136 - 402 mm Type 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Soort CU7010	260058 CU7010
Wisselplaathouder voor spindelbereik Ø 242 – 402 mm Type 136-220	237573 136-220
Spindelkop Ø 86 – 402 mm Aansluiting HW63	237571 HW63
Ondersteuning Ø 86 - 138 mm Type 86 mm	237574 86
Wisselplaathouder voor spindelbereik Ø 242 – 402 mm Type 86-138	237573 86-138
Wisselplaathouder voor spindelbereik Ø 242 – 402 mm Type 188-302	237573 188-302
Precisie-kotterset Ø 86 – 302 mm Aansluiting 1	237570 1