

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/12HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320311 63/12HP
GTIN	2050002004795
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	63 mm
Reservedeel	S01
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
As-puntafstand f	45 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Klemdraaihouder