

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/11HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320341 63/11HP
GTIN	2050002004832
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Schacht-Ø	63 mm
Reservedeel	S05
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Klemdraaihouder