

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder rechts, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/11HPmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Opmerking:

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Reservedeel	S05
As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Schacht-Ø	63 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	rechts
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Klemdraaihouder