

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder rechts, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/16HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Schacht-Ø	63 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Reservedeel	S07
As-puntafstand f	45 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	rechts
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja

Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder