

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/11HPmm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 320331 63/11HP |
| GTIN          | 2050002004818  |
| Artikelklasse | 36D            |

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|  |             |
|--|-------------|
| Reservedeel                            | S05         |
| geschikte wisselplaat                  | DC.. 11T3.. |
| Schacht-Ø                              | 63 mm       |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| As-puntafstand f                       | 45 mm       |
| Afkoppellengte A-maat                  | 65 mm       |
| Opname                                 | PSC         |
| Inzetsoort                             | links       |
| Opnamenorm                             | ISO 26623-1 |
| Inwendige koeling                      | ja          |

Producttype

Klemdraaihouder