

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder rechts, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/16HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Reservedeel	S07
Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Schacht-Ø	63 mm
As-puntafstand f	45 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	rechts
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Klemdraaihouder